



## Hydraultillsats, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	881800 3
GTIN	4021176924408
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålkropp med hydraulmekanism och automatisk utdragning. Enkel att hantera: Pressen placeras mellan avdragarspindeln och axeln. Spänn fast pressen med avdragarspindeln och dra sedan åt pressens spindel (hydrauliken blir verksam). Om slaglängden inte räcker till upprepas förloppet – sedan pressspindeln lossas.

#### Användningsdata:

För ökad tryckkraft på mekaniska avdragningsanordningar från strl 3. Därmed kan även mycket hårt sittande detaljer enkelt lossas.

höjd: 113 mm

lyftcylinder-Ø: 39,5 mm

kroppens Ø: 80 mm

slaglängd: 7 mm

maximalt tillåtet vridmoment: 40 Nm

maximalt tillåten dragkraft: 300 kN

### Teknisk beskrivning

maximalt tillåten dragkraft	300 kN
slaglängd	7 mm
höjd	113 mm

maximalt tillåtet vridmoment	40 Nm
kroppens Ø	80 mm
lyftcylinder-Ø	39,5 mm