




Finslipvals (SiC), Ø 100×100 mm, Kornstorlek: 80



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 568485 80 |
| GTIN | 4027497052226 |
| Artikelklass | 53L |

Beskrivning

Utförande:

Elastisk polyuretan-slipvals (PU) med SiC-slipkorn. Mått **Ø 100×100 mm**, hål-Ø 19 mm med dubbelt kilspår.

Användningsdata:

För finslipning av repor och efterbearbetning av svetsfogar. Skapar en **glänsande längsgående slipning**. Mycket lång livslängd, kantstabil.

Även lämplig för våtslipning med pH-neutralt kylmedel.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kornstorlek | 80 |
| bindningens hårdhet beskrivning | medel |
| Slipmedlets beteckning | SiC |
| hyls-Ø | 100 mm |
| Valsbredd | 100 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 100×100 mm |
| rekommenderat varvtal | 900 - 1200 min ⁻¹ |
| Produktslag | Slipvals |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |