



Avdragare, in-/utvändig, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	880850 1
GTIN	3148519884579
Artikelklass	83H

Beskrivning

Utförande:

Med två uppsättningar vändbara armar för **invändig och utvändig dragning**. Två eller tre armar kan användas på avdragaren.

- **Säkert: Fullständig låsning av avdragsarmarna med lettråd skruv.**
- **Praktisk: Avdragsarmar kan läggas till eller tas bort och kan enkelt flyttas.**
- **Automatiskt: Självspännande och självcentrerande.**
- **Spindelnos: Med kraftbegränsare, säkringsstiftet brister vid överbelastning.**

leveransinnehåll:

Stomme med spindel och vardera tre armar för in- resp utvändig dragning.

gripvidd utvändigt: 7 - 140 mm

gripvidd invändigt: 23 - 130 mm

spänn djup till: 140 mm

Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	7 - 140 mm
gripvidd invändigt	23 - 130 mm
spänn djup till	140 mm

Produktslag

Avdragarverktyg