



Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	880950 3
GTIN	4021176006876
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i **ett stadigt grepp**. Att griparmarna **hoppa loss eller glider** är helt **omöjligt**.

Endast för utvändigt dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul, remskivor och liknande delar.

gripvidd utvändigt: 50 - 200 mm

spänn djup till: 165 mm

effekt: 10 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	165 mm
gripvidd utvändigt	50 - 200 mm
effekt	10 t
Antal krokar	3

maximalt vridmoment	250 Nm
Utvändig sexkant	24 mm
vikt	3,5 kg
Produktslag	Trearmad avdragare