



Tvåarmad avdragare med snabbinställning, Typ: 30



Beställningsdata

Ordernummer	880400 30
GTIN	4021176645273
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med inställningsrattar för **snabb och verktyglös lossning** och **förskjutning** av avdragararmarna.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. **Kan användas för både utvändigt och invändigt dragning.**

gripvidd utvändigt: 65 - 350 mm

gripvidd invändigt: 180 - 440 mm

spänn djup till: 200 mm

effekt: 8,5 t

Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	65 - 350 mm
gripvidd invändigt	180 - 440 mm
effekt	8,5 t
spänn djup till	200 mm

Utvändig sexkant	27 mm
maximalt vridmoment	300 Nm
Antal krokar	2
vikt	7,51 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare