



Självcentrerande trearmad avdragare, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	881010 3
GTIN	4021176016691
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med **ledad inställning av spännvidden**. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft.

Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

gripvidd utvändigt: 23 - 160 mm

spännndjup till: 160 mm

effekt: 8 t

Teknisk beskrivning

effekt	8 t
gripvidd utvändigt	23 - 160 mm
spännndjup till	160 mm
Antal krokar	3
Utvändig sexkant	19 mm
maximalt vridmoment	180 Nm

vikt	2,45 kg
självcntrerande	ja
Produktslag	Trearmad avdragare