



## Avdragare, in-/utvändig, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	880850 2
GTIN	3148519884357
Artikelklass	83H

### Beskrivning

#### Utförande:

Med två uppsättningar vändbara armar för **invändig och utvändig dragning**. Två eller tre armar kan användas på avdragaren.

- **Säkert: Fullständig låsning av avdragsarmarna med lettråd skruv.**
- **Praktisk: Avdragsarmar kan läggas till eller tas bort och kan enkelt flyttas.**
- **Automatiskt: Självspännande och självcentrerande.**
- **Spindelnos: Med kraftbegränsare, säkringsstiftet brister vid överbelastning.**

#### leveransinnehåll:

Stomme med spindel och vardera tre armar för in- resp utvändig dragning.

gripvidd utvändigt: 10 - 180 mm

gripvidd invändigt: 50 - 170 mm

spänn djup till: 190 mm

### Teknisk beskrivning

spänn djup till	190 mm
gripvidd utvändigt	10 - 180 mm
gripvidd invändigt	50 - 170 mm

Produktlag

Avdragarverktyg