



## Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	880960 4
GTIN	4021176850509
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i **ett stadigt grepp**. Att griparmarna **hoppas loss eller glider** är helt **omöjligt**.

För utvändig **och** invändig dragning.

#### Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul, remskivor och liknande delar.

gripvidd utvändigt: 20 - 250 mm

gripvidd invändigt: 225 - 325 mm

spänn djup: 50 mm

spänn djup till: 225 mm

effekt: 10 t

### Teknisk beskrivning

spänn djup till	225 mm
spänn djup	50 mm

effekt	10 t
gripvidd utvändigt	20 - 250 mm
gripvidd invändigt	225 - 325 mm
Utvändig sexkant	27 mm
Antal krokar	3
maximalt vridmoment	300 Nm
vikt	11,99 kg
Produktslag	Trearmad avdragare