



Självcentrerande trearmad avdragare, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	881010 4
GTIN	4021176016776
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med **ledad inställning av spännvidden**. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft. Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

gripvidd utvändigt: 23 - 250 mm

spänn djup till: 200 mm

effekt: 9,5 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	200 mm
gripvidd utvändigt	23 - 250 mm
effekt	9,5 t
Antal krokar	3
Utvändig sexkant	24 mm
maximalt vridmoment	200 Nm

vikt	4,18 kg
självcntrerande	ja
Produktslag	Trearmad avdragare