



## Tvåarmad avdragare, Typ: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	880930 10
GTIN	4021176923784
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med vändbara armar (**för utvändig och invändig dragning**), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

#### Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd. För kugghjul, lager, skivor med mera.  
gripvidd utvändigt: 120 mm  
gripvidd invändigt: 55 - 105 mm  
spänn djup till: 100 mm  
effekt: 2 t

### Teknisk beskrivning

spänn djup till	100 mm
effekt	2 t
gripvidd invändigt	55 - 105 mm
gripvidd utvändigt	120 mm

Antal krokar	2
Utvändig sexkant	17 mm
vikt	1,255 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare