



Tvåarmad avdragare, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	880930 2
GTIN	4021176923791
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med vändbara armar (**för utvändig och invändig dragning**), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd. För kugghjul, lager, skivor med mera.
gripvidd utvändigt: 160 mm
gripvidd invändigt: 80 - 170 mm
spänn djup till: 150 mm
effekt: 5 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	150 mm
effekt	5 t
gripvidd utvändigt	160 mm
gripvidd invändigt	80 - 170 mm

Utvändig sexkant	19 mm
Antal krokar	2
vikt	2,46 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare