

**Garant****Cleaningpoint tom, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	987101 S
GTIN	4045197977571
Artikelklass	91M

**Beskrivning****Utförande:**

Vridstyv stomme av stålplåt. Mellanvägg med  $\square$  9×9 mm i 37 mm-raster.

**Lackering:**

**Pulverbelagd** i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9 mm

höjd: 1700 mm

Bredd: 725 mm

Djup: 634 mm

Stommens djup: 524 mm

effektiv höjd: 1650 mm

invändig bredd: 720 mm

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	720 mm
Djup	634 mm
höjd	1700 mm

Stommens djup	524 mm
Typ	S
effektiv höjd	1650 mm
vikt	63 kg
Bredd	725 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktslag	Rengöringsstation