



Tvåarmad avdragare, Typ: 20



Beställningsdata

Ordernummer	880930 20
GTIN	4021176923807
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med vändbara armar (**för utvändig och invändig dragning**), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd. För kugghjul, lager, skivor med mera.
gripvidd utvändigt: 200 mm
gripvidd invändigt: 90 - 215 mm
spänn djup till: 175 mm
effekt: 4 t

Teknisk beskrivning

gripvidd invändigt	90 - 215 mm
gripvidd utvändigt	200 mm
effekt	4 t
spänn djup till	175 mm

Utvändig sexkant	19 mm
Antal krokar	2
vikt	2,645 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare