



Självcentrerande tvåarmad avdragare, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	881000 1
GTIN	4021176016028
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med **ledad inställning av spännvidden**. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft.

Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

gripvidd utvändigt: 12 - 100 mm

spännndjup till: 100 mm

effekt: 3 t

Teknisk beskrivning

effekt	3 t
gripvidd utvändigt	12 - 100 mm
spännndjup till	100 mm
maximalt vridmoment	50 Nm
Antal krokar	2
Utvändig sexkant	13 mm

vikt	0,525 kg
självcntrerande	ja
Produktslag	Tvåarmad avdragare