



Lageravdragare med spännskruv på sidan, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	881180 2
GTIN	4021176339516
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Speciellt utformade gripytorna på avdragararmarna m somi kombination med en spännbygel gör det möjligt att bända loss lagret (881180).

Användningsdata:

För avdragning av **infällt monterade** kullager, lagerringar med mera.

gripvidd utvändigt: 40 - 90 mm

spänn djup till: 100 mm

effekt: 4 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	100 mm
gripvidd utvändigt	40 - 90 mm
effekt	4 t
Antal krokar	2
Utvändig sexkant	22 mm

vikt	1,985 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare