



Tvåarmad avdragare, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	880930 3
GTIN	4021176923814
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med vändbara armar (**för utvändig och invändig dragning**), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd. För kugghjul, lager, skivor med mera.
gripvidd utvändigt: 250 mm
gripvidd invändigt: 95 - 265 mm
spänn djup till: 200 mm
effekt: 6 t

Teknisk beskrivning

gripvidd invändigt	95 - 265 mm
effekt	6 t
spänn djup till	200 mm
gripvidd utvändigt	250 mm

Utvändig sexkant	22 mm
Antal krokar	2
vikt	4,88 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare