



Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 9-125S



Beställningsdata

Ordernummer	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Manuell kompaktvinkelslip med smalt grepp.

- **Stark 900 W-motor för högt arbetstempo, hög överbelastningskapacitet, lång livslängd.**
- **Med varvtalselektronik, perfekt t.ex. för bearbetning av rostfritt stål.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	900 W
maximalt kapdjup	34 mm
tillverkarens beteckning	GWS 9-125 S
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
maximal skiv-Ø	125 mm
anmärkning	Varvtalselektronik
vikt	1,9 kg
Återstartspärr	ja
varvtalsområde	2800 - 11000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktlag

Vinkelslipmaskiner