



Momentmejslar med digital display, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 500cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659912 500
GTIN	7610733288915
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Inställning av vridmomentet **utan verktyg** genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (**digital display på handtagets ände**). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). **Måttenheter:** Nm, lbfft. För **fastsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920– 659928).

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
passande utbytesklingor	6 mm
momentintervall	100 - 500 cNm
visning	digital

maximalt vridmoment	500 cNm
upplösning	5 cNm
momentintervall	1 - 5 Nm
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
totallängd L	126 mm
mätmetod	vridmoment
vikt	101 g
Anslutningsform	utbytbar klinga
Inställning av utlösningssvärdet	digital, inställbar
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
tillverkarens beteckning	DigiTorque V2
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20