



Momentmejslar med digital display, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 1600cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659912 1600
GTIN	7610733288922
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd). Inställning av vridmomentet **utan verktyg** genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (**digital display på handtagets ände**). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). **Måttenheter:** Nm, lbfft. För **fastsättning av 8 mm utbytesklingor** (nr 659870– 659884).

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	1600 cNm
momentintervall	3,4 - 16 Nm
momentintervall	340 - 1600 cNm
upplösning	10 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
visning	digital
passande utbytesklingor	8 mm
totallängd L	125 mm
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
vikt	200 g
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Anslutningsform	utbytbar klinga
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssignal	mekanisk slirkoppling
Inställning av utlösningens värde	digital, inställbar
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
tillverkarens beteckning	DigiTorque V2
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tillbehör

8 mm klinga för Torx® Torx®-profil TX30	659882 TX30
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 12 mm	659880 12
8 mm klinga 6-kant sexkant 8 mm	659878 8
8 mm klinga för Phillips krysspårstorlek 1	659870 1
8 mm klinga 6-kant sexkant 5 mm	659878 5
8 mm klinga för Torx Plus® Torx Plus®-profil 25IP	659884 25IP
8 mm klinga för Torx® Torx®-profil TX25	659882 TX25
8 mm klinga 6-kant sexkant 4 mm	659878 4
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 7 mm	659880 7
8 mm klinga Pozidriv krysspårstorlek 3	659872 3
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 13 mm	659880 13
8 mm klinga för Torx Plus® Torx Plus®-profil 10IP	659884 10IP
8 mm klinga Pozidriv krysspårstorlek 2	659872 2
8 mm klinga för Torx® Torx®-profil TX20	659882 TX20
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 8 mm	659880 8
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 10 mm	659880 10
8 mm klinga för Torx Plus® Torx Plus®-profil 30IP	659884 30IP
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 9 mm	659880 9
8 mm klinga för Phillips krysspårstorlek 2	659870 2
8 mm klinga för Torx® Torx®-profil TX15	659882 TX15
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 11 mm	659880 11
8 mm klinga 6-kant sexkant 6 mm	659878 6
8 mm klinga för Torx® Torx®-profil TX45	659882 TX45
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 5,5 mm	659880 5,5
8 mm klinga för Phillips krysspårstorlek 3	659870 3

8 mm klinga 6-kant sexkant 10 mm	659878 10
8 mm klinga för Torx® Torx®-profil TX40	659882 TX40
8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 6 mm	659880 6
8 mm klinga för Torx Plus® Torx Plus®-profil 20IP	659884 20IP
8 mm klinga för Torx Plus® Torx Plus®-profil 15IP	659884 15IP