

**3M****Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™, Typ: SJ387****Beställningsdata**

Ordernummer	083692 SJ387
GTIN	4054596308404
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

**DUAL-LOCK** för **högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande** med en enkel skalningsrörelse.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	25 mm
Färg	svart
tillverkarens beteckning	SJ387
Längd	2,5 m
Tjocklek	6,1 mm
Antal gånger återförslutbarhet	1000
användningsområde	Inom- och utomhus

Häftmassa	Modifierat akrylat
temperaturbeständig upp till	-30 - 80 °C
lagringstemperatur	20 °C
Lager luftfuktighet	50 %
Minsta hållbarhet	24 månad
Slag av tejp	Kardborrband
Produktslag	Tejp