


Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	110 mm
ISO-kod hållare	A0810J SCLCR/L06
Skrivsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	95 grad
Huvudängd L ₁	27 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	11 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Spännhöjd L ₂	9 mm
Halsbredd L ₄	8 mm
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500