


**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0608/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Passande vändskär	CC.. 0602..
Halsbredd $L_4$	6 mm
Spännhöjd $L_2$	7 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
Huvudängd $L_1$	21,5 mm
Mittförskjutning $L_3$	4,2 mm
totallängd $L$	100 mm
ISO-kod hållare	A0608H SCLCR/L06
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500