

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	42 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	16 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	A1216M SCLCR/L06
Vändskärsstorlek	6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L ₃	8,9 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
totallängd L	150 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500