

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
totallängd L	125 mm
Mittförskjutning L_3	6,9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Huvudängd L_1	32,5 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Spännhöjd L_2	11 mm
Halsbredd L_4	10 mm
ISO-kod hållare	A1012K SCLCR/L06
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500