

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0608/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	4,2 mm
totallängd L	100 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Huvudängd L_1	21,5 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
ISO-kod hållare	A0608H SCLCR/L06
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	8 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Halsbredd L_4	6 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500