

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/07mm

Beställningsdata

Ordernummer	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Halsbredd L ₄	12 mm
ISO-kod hållare	A1216M SDUCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	18 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Spännhöjd L ₂	15 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	11 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L ₁	40,5 mm
Effektivt djup T	4,9 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500