

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	100 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	22,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	12,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Halsbredd L <sub>4</sub>	7 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A0810H SDUCR/L07
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	6,5 mm
Effektivt djup T	4,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500