

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A1012K SDUCR/L07
Halsbredd L ₄	9 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L ₁	27,5 mm
totallängd L	125 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L ₂	11 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Effektivt djup T	5,9 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500