

Mitutoyo**Miniprocessor / skrivare DP-1 VA, Typ: DP1VA****Beställningsdata**

Ordernummer	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Snabb, tyst dataskrivare. Stora, lättlästa tecken. Tidsstyrd inläsning av mätvärden (urfunktion). Datainsamling av upp till 9999 värden. Termoskrivarpapper med långvarig stabilitet. Mycket kompakt. Startar via knapptryckning. Drift med 6 V nätaggregat eller vanliga/laddbara batterier. Datalogger-funktion med tidstämpel. Utskrift och dataöverföring kan göras samtidigt. Kompatibel med mätinstrument med Digimatic 2-format.

Skrivbara data: Mätvärden; OK/ej OK-värden, datamängd, max-/min-värden, område; medelvärde, standardavvikelse, antal kassationer, kassationsprocent, processkapabilitetsindex, histogram, åtgärdsgränser; datum och klockslag.

Användningsdata:

Registrering, utskrift och statistisk utvärdering av mätdata för små mätinstrument med Digimatic-gränssnitt.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 rulle termopapper, bärrem och nätdel.

Specialtillbehör:

Termopapper nr 498710, fotkontakt nr 498780. Batterier (4 st) nr 081570 storlek LR6, batterier (4 st) nr 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Dataskrivare

Tillbehör

Termoregisterpapper, sats 5 delar för nr 498700 Typ VR	498710 VR
NiMH-battericellset uppladdningsbart Internationellt utförande LR6	081570 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Fotkontakt för dataöverföringsapparater	498780