

**Avfalls-/askkoppkombination, Volym: 40l****Beställningsdata**

Ordernummer	987175 40
GTIN	4031068156718
Artikelklass	96S

Beskrivning**Utförande:**

Avfallsbehållare av förzinkad stålplåt, pulverlackerad, ljus- och väderbeständig. Inkastöppningar på alla fyra sidor. Huvudelement/askfat av perforerat rostfritt stål för släckning av cigaretter. Separat löstagbar askbricka. Den förzinkade innerbehållaren kan tas ut via den främre låsbara dörren. Luckan låses med fyrkantnyckel.

4 fötter av plast – de båda främre är justerbara för att kompensera för ojämnheter i golvet.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

leveransinnehåll:

Inklusive askkopp, förzinkad innerbehållare, fastsättningsprofil för fastskruvning i golvet.

Lackering:

Stomme antracit RAL 7016 **pulverlackerad**, huvudelement av borstat rostfritt stål.

Teknisk beskrivning

höjd	815 mm
Djup	350 mm

rymd:	40 l
Bredd	350 mm
vikt	25,4 kg
Fyllnadsvolym askkopp	5 l
Produktslag	Askbehållare