

Honeywell**Handske, par Polytril™ Top, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094440 8
GTIN	3603835500188
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Polytril™ Top. Handske med **beläggning helt i nitril över handleden** för krävande arbete i blöta och oljiga miljöer. De mycket mörka färgerna gör handskarna okänsliga för smuts. Lämpar sig speciellt väl för monteringsarbeten i oljig miljö, arbete utomhus vid fuktiga förhållanden, byggnadsindustri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Oljegrepp	Mycket god
Passform	God
Fingertoppskänsla	God
DMF-fri	nej
Andningsförmåga	Saknas

tillverkarens beteckning	Polytril Top
Material beläggning	Nitril
Värmskydd	Saknas
Handskstorlek	8
Våtgrepp	Mycket god
Serie	Polytril™
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	10
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4121X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	Nitril
Beläggningssvariant	Full beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Längd	230 - 270 mm
Färg	svart
vikt	50-70 g
Stickningsteknik	13G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar