



Videoinspektionssystem EVOcam II med LED-vinkeloptik, Typ: ECO2504



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 491896 ECO2504 |
| GTIN | 2050001956859 |
| Artikelklass | 49B |

Beskrivning

Utförande:

Digitalt full HD-mikroskop med ljusstark live-videobildkvalitet för exakt förstoring av objekt. Som tillval diverse vidvinkel- och precisionsobjektiv som möjliggör upp till 300 x förstoring med konstant bildskärpa.

- **Ljusstarka full HD-videobilder (1080 p / 60 fps).**
- **Stort optiskt zoomområde på 30 : 1 med många förstoringalternativ (upp till 300 x) och 12 x digitalzoom.**
- **Bekväm bildlagring antingen på externt medium (USB-sticka) eller som tillval en programlösning (Vifox). Integrerat USB3-gränssnitt.**
- **Högkvalitativ optik med modern digitalteknik.**
- **Snabb och professionell bildteknik som ger tillförlitliga resultat.**
- **Integrerat 8-punkts LED-ringljus.**
- **Högkvalitativa stativvarianter som ger precision och stabilitet.**
- **24 tum full HD-bildskärm med HDMI-ingång.**

Fleraxligt pelarstativ (utan basplatta), fokusmodul.

Användningsdata:

Videoinspektionssystem för varuingång, tillverkning och utveckling. Stor och detaljrik livebild för ständiga arbetsplatser och för att flera användare ska kunna titta samtidigt.

leveransinnehåll:

Inklusive full-HD-färgskärm 24 tum, USB-minne.

Specialtillbehör:

EVO Cam II manöverpanel Nr. 491898, LED-bakgrundsbelysning, WiFi-Transmitter-dongel och fler objektiv (0,45 x / 1,00 x). Basplatta nr 491889.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| stativ | pelarstativ |
| Förstoring (gångar) vid lodrät vy | 28 - 151 |
| vikt | 35,5 kg |
| arbetsavstånd vid snedvy | 35,5 mm |
| maximal upplösning livebild | 1920×1080 px |
| maximal upplösning enstaka bilder | 1920×1080 px |
| Förstoring (gångar) vid snedvy | 19 - 105 |
| arbetsavstånd vid lodrät vy | 56,5 mm |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Produktslag | Videoinspektionssystem |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| EVOCam II-manöverpanel Typ ECX155 | 491898 ECX155 |
| Basplatta för pelarstativ | 491889 |