

● INNOVATEST®

## Hårdhetsprovare Rockwell FENIX, Typ: 200AR



### Beställningsdata

Ordernummer	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Artikelklass	49G

### Beskrivning

**Utförande:**

Rockwell hårdhetsprovare med mycket hög precision. Styv maskinram, även lämplig för krävande verkstadsförhållanden. Påförande av provlasten med viktbelastningssystem. Ingen strömförsörjning behövs.

**Norm:**

DIN EN ISO 6508 och ASTM E-18

**leveransinnehåll:**

Hårdhetsjämförelseplatta HRC med raster. Arbetsklar grundutrustning: Rockwellkona 120°, upplagsbord plant  $\varnothing = 60$  mm. Inklusive fraktförpackning.

**OBS!:**

Leveransen debiteras separat. Kontakta din specialist för att kalibrera de laststeg och procedurer som krävs. Ytterligare tillbehör som prismafästen tillgängliga på begäran.

### Teknisk beskrivning

förlast provkraft	10 kg
Bredd	270 mm
strömförsörjning	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

vikt	122 kg
avläsning	1 HR
huvudlast provkraft	60, 100, 150 kg
visning	Analog mätklocka
maximal provhöjd	260 mm
rockwell-skalar	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Längd	550 mm
provningsförfarande	Rockwell
maximal provbredd	150 mm
betjäning	manuell
höjd	765 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare