

● INNOVATEST®

Hårdhetsprovare Rockwell FENIX, Typ: 200ACL



Beställningsdata

Ordernummer	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Artikelklass	49G

Beskrivning

Utförande:

Rockwell hårdhetsprovare med mycket hög precision. Styv maskinram, även lämplig för krävande verkstadsförhållanden. Provbekastning i slutna reglerkrets (**lastcell; closed loop-system**).

Norm:

DIN EN ISO 6508 och ASTM E-18

leveransinnehåll:

Hårdhetsjämförelseplatta HRC med raster. Arbetsklar grundutrustning: Rockwellkona 120°, upplagsbord plant Ø = 60 mm. Inklusive fraktförpackning.

OBS!:

Leveransen debiteras separat. Kontakta din specialist för att kalibrera de laststeg och procedurer som krävs. Ytterligare tillbehör som prismafästen tillgängliga på begäran.

Teknisk beskrivning

rockwell-skalar	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
vikt	104 kg
höjd	765 mm

huvudlast provkraft	60, 100, 150 kg
strömförsörjning	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
avläsning	1 HR
Bredd	270 mm
maximal provhöjd	260 mm
förlast provkraft	10 kg
maximal provbredd	150 mm
Längd	555 mm
betjäning	motordriven
provningsförfarande	Rockwell
visning	Analog mätklocka
Energiförsörjning	Nät driven
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare