



Lagermonterings Sortiment i plastväska



Beställningsdata

Ordernummer	884000
GTIN	2050001004338
Artikelklass	86H

Beskrivning

Utförande:

Lätta men mycket sobusta aluminiumslaghylsor i kombination med 33 extremt slagåliga slagringar för lagerytter-Ø på 26 110 mm resp. -inner-Ø på 10 50 mm.

Studsfri hammare med nylonslag.

Levereras i plastväska.

I ett ögonkast:

- **För montering av lager på axeln, i kåpan eller på axeln och i kåpan samtidigt.**
- **Slagringarnas inner- och ytterdiametrar är noggrant avstämde mot rullagens dimensioner.**
- **Extremt slagåligt material för lång livstid hos slagringar och slaghylsor.**
- **Slagringarna pressas på slaghylsorna så att slagringarna inte kan lossna för sig.**
- **Också lämplig för montering av muffar, tätningar, remskivor etc.**
- **Lämplig för 222 olika rullagerdimensioner.**
- **simatool Fitting Tool FT-P är den idealiska kompletteringen för arbete med pressar och montagekrafter upp till 5 ton.**
- **Snabb, exakt och säkert montage av lager och tätningar.**
- **Stödringar är tydligt märkta sp att de kan väljas ut snabbt och enkelt.**
- **Alla komponenter i kåpan kan levereras som reservdelar.**
- **Rullager får en betydligt längre livslängd om de monteras korrekt.**

- Tack vare FT-P-specialadaptorn DC kan också C-ringarna i simatool FT 33 användas på pressar.

Användningsdata:

Snabb, exakt och säker fastsättning av (rull-)lager genom **likformig kraftöverföring** på lagret. Även passande för fastsättning av hylsor, tätningssringar och remskivor.

Innehåll:

3 slaghylsor, Ø 25; 40; 60 mm.

1 sats slagringar ID 10 mm (YD 26; 30; 35 mm)

1 sats slagringar ID 12 mm (YD 28; 32; 37 mm)

1 sats slagringar ID 15 mm (YD 32; 35; 42 mm)

1 sats slagringar ID 17 mm (YD 35; 40; 47 mm)

1 sats slagringar ID 20 mm (YD 42; 47; 52 mm)

1 sats slagringar ID 25 mm (YD 47; 52; 62 mm)

1 sats slagringar ID 30 mm (YD 55; 62; 72 mm)

1 sats slagringar ID 35 mm (YD 62; 72; 80 mm)

1 sats slagringar ID 40 mm (YD 68; 80; 90 mm)

1 sats slagringar ID 45 mm (YD 75; 85; 100 mm)

1 sats slagringar ID 50 mm (YD 80; 90; 110 mm).

Reservdel:

Reservslagringar nr 884005.

Teknisk beskrivning

Produktslag

Slaghylsa

Tillbehör

Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A10/26 mm	884005 A10/26
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A10/30 mm	884005 A10/30
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A10/35 mm	884005 A10/35
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A12/28 mm	884005 A12/28
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A12/32 mm	884005 A12/32
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A12/37 mm	884005 A12/37
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A15/32 mm	884005 A15/32
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A15/35 mm	884005 A15/35
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A15/42 mm	884005 A15/42

Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A17/35 mm	884005 A17/35
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A17/40 mm	884005 A17/40
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter A17/47 mm	884005 A17/47
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B20/42 mm	884005 B20/42
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B20/47 mm	884005 B20/47
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B20/52 mm	884005 B20/52
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B25/47 mm	884005 B25/47
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B25/52 mm	884005 B25/52
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B25/62 mm	884005 B25/62
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B30/55 mm	884005 B30/55
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B30/62 mm	884005 B30/62
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter B30/72 mm	884005 B30/72
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C35/62 mm	884005 C35/62
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C35/72 mm	884005 C35/72
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C35/80 mm	884005 C35/80
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C40/68 mm	884005 C40/68
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C40/80 mm	884005 C40/80
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C40/90 mm	884005 C40/90
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C45/75 mm	884005 C45/75
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C45/85 mm	884005 C45/85
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C45/100 mm	884005 C45/100
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C50/80 mm	884005 C50/80
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C50/90 mm	884005 C50/90
Reservslagring Innerdiameter Ytterdiameter C50/110 mm	884005 C50/110