

**Handske, par 03410, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094423 8
GTIN	4260144424988
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

Robust handske av bomulls-jersey med nitrilbeläggning för måttligt krävande till krävande användning. Lång livslängd som en tung läderhandske och robust och flexibel som en PVC-handske. Effektiv fett- och oljespärr. Lämpar sig särskilt väl för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggnadsmaterial, råträ.

03410. Med stickad bas och 3/4-beläggning för högre andningsförmåga.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Passform	God
DMF-fri	ja
Material beläggning	Nitril
Handskstorlek	8

Fingertoppskänsla	Måttlig
Värmeskydd	Saknas
silikonfri	ja
Våtgrepp	Mycket god
Oljgrepp	Måttlig
Andningsförmåga	Måttlig
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
EN 388	4221X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Färg	blå/naturfärgad
vikt	40,8 g
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar