

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-920, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 094385 7       |
| GTIN         | 10076490489417 |
| Artikelklass | 04P            |

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip Technologie™: Mikroskopiskt små kanaler i nitrilbeläggningen leder bort oljan från kontaktytan och säkerställer ett säkert grepp. Lämpar sig särskilt för metalltillverkning, allmänt verkstads- och maskinunderhåll.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Oljegrapp       | Mycket god |
| Värmskydd       | Saknas     |
| Passform        | Mycket god |
| Andningsförmåga | God        |
| silikonfri      | nej        |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DMF-fri             | nej               |
| Material beläggning | Nitril            |
| Våtgrepp            | God               |
| Handskstorlek       | 7                 |
| Fingertoppskänsla   | God               |
| Serie               | HyFlex®           |
| Skyddskategori      | Kategori II       |
| Handskslag          | Universalhandskar |
| Innehåll            | 12                |
| Handskegenskap      | Silikonfri        |
| Handskegenskap      | latexfritt        |
| EN 388              | 3131A             |
| Hållarmaterial      | Nylon             |
| Beläggning          | Nitril            |
| Beläggningsvariant  | Handflata         |
| användningsområde   | Allround          |
| Längd               | 246 mm            |
| Färg                | blå               |
| vikt                | 25 g              |
| Stickningsteknik    | 15G               |
| Användningsdata     | Flergångs         |
| Material            | Nitril            |
| Produktslag         | Universalhandskar |