



Lös mejselspets, för muttrar: M14-M24



Beställningsdata

Ordernummer	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med hydraulisk press för spräckning av kärvande eller fastrostade muttrar (kvalitetsklass 5 – 10) utan att skruvbultarna skadas. Dubbelt krökta och därmed användbara även på mycket svåråtkomliga ställen. Med härdad mejselspets. Muttern spräcks genom att tryckskraven dras åt. När muttern är spräckt skruvas tryckskraven tillbaka varefter mejseln trycks in till anslaget. Storlek M18 – M30 för rostfria skruvar – upp till M30 vid kvalitetsklass 8 samt upp till M24 vid kvalitetsklass 10.

Passar till:

Nr 884900.

OBS!:

Tryckskraven får vid storlek M4 – M14 dras åt med **högst 60 Nm**, vid storlek M14 – M24 med **högst 70 Nm** och vid storlek M18 – M30 med **högst 120 Nm**. Dessa åtdragningsmoment får inte överskridas. Det kan förstöra verktyget och orsaka olycksfall.

Teknisk beskrivning

mejselspetsens bredd	30 mm
för muttrar	M14-M24
Produktslag	Mejselspets

