



Handske, par KryTech 579, Handskstorlek: 7



Beställningsdata

Ordernummer	094465 7
GTIN	3245425791271
Artikelklass	06D

Beskrivning

Utförande:

KryTech 579. För mycket finkänsligt arbete i lätt förorenad och torr arbetsomgivning. Hög fingerfärdighet och mycket god kontaktkänsla. **Andningsaktivt och svettabsorberande material.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388 Slitstyrka	4
DMF-fri	nej
Oljegrepp	Måttlig
Handskstorlek	7
Andningsförmåga	God

Material beläggning	PU
Värmeskydd	Saknas
EN 388 Rivhållfasthet	4
Fingertoppskänsla	Mycket god
silikonfri	ja
Våtgrepp	Måttlig
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Passform	God
EN 388 Skärhållfasthet	3
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	96
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	4342B
Hållarmaterial	PEHD
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	grå / vit
vikt	25 g
Längd	220 - 270 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar