



Mekanisk mutterspräckare, för muttrar: M2-M6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 884850 M2-M6 |
| GTIN | 4021176019906 |
| Artikelklass | 83U |

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk mutterspräckare för spräckning av kärvande eller för hårt dragna muttrar (upp till kvalitetsklass 6) utan att skruvbultarna skadas. Enkelt att dra ut mejseln (med härdade skär), fastnar inte.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------------|
| mejselspetsens bredd | 8 mm |
| totallängd utan tryckspindel | 58,5 mm |
| spännvidd | 4 - 10 mm |
| för muttrar | M2-M6 |
| Produktslag | Muttersplittrare |