



Mekanisk mutterspräckare, för muttrar: M6-M12



Beställningsdata

Ordernummer	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk mutterspräckare för spräckning av kärvande eller för hårt dragna muttrar (upp till kvalitetsklass 6) utan att skruvbultarna skadas. Enkelt att dra ut mejseln (med härdade skär), fastnar inte.

Teknisk beskrivning

totallängd utan tryckspindel	80 mm
för muttrar	M6-M12
spännvidd	10 - 18 mm
mejselspetsens bredd	12 mm
Produktslag	Muttersplittrare