



Muttersplittrare, för muttrar: M4-M14



Beställningsdata

Ordernummer	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med hydraulisk press för spräckning av kärvande eller fastrostade muttrar (kvalitetsklass 5 – 10) utan att skruvbultarna skadas. Dubbelt krökta och därmed användbara även på mycket svåråtkomliga ställen. Med härdad mejselspets. Muttern spräcks genom att tryckskruven dras åt. När muttern är spräckt skruvas tryckskruven tillbaka varefter mejseln trycks in till anslaget. Storlek M18 – M30 för rostfria skruvar – upp till M30 vid kvalitetsklass 8 samt upp till M24 vid kvalitetsklass 10.

OBS!:

Tryckskruven får vid storlek M4 – M14 dras åt med **högst 60 Nm**, vid storlek M14 – M24 med **högst 70 Nm** och vid storlek M18 – M30 med **högst 50 Nm**. Dessa åtdragningsmoment får inte överskridas. Det kan förstöra verktyget och orsaka olycksfall.

Teknisk beskrivning

totallängd utan tryckspindel	185 mm
spännvidd	7 - 24 mm
mejselspetsens bredd	18 mm
för muttrar	M4-M14
Produktslag	Muttersplittrare

Tillbehör

Lös mejselspets för muttrar M4-M14

884910 M4-M14