

Honeywell**Handske, par Polytril™, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094370 10
GTIN	3603835500065
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Polytril™. Handske med nitrilbeläggning för hantering av små delar i oljig, fuktig och smutsig miljö.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

DMF-fri	nej
Andningsförmåga	God
tillverkarens beteckning	Polytril
Fingertoppskänsla	God
Våtgrepp	God
Värmskydd	Saknas

Oljegyrep	Mycket god
Handskstorlek	10
Material beläggning	Nitril
Passform	Mycket god
Serie	Polytril™
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	10
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4121X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	220 - 260 mm
Färg	vit/grå
vikt	36-50 g
Stickningsteknik	13G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar