

**Handske, par 03410, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094423 9
GTIN	4059904105348
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

Robust handske av bomulls-jersey med nitrilbeläggning för måttligt krävande till krävande användning. Lång livslängd som en tung läderhandske och robust och flexibel som en PVC-handske. Effektiv fett- och oljespärr. Lämpar sig särskilt väl för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggnadsmaterial, råträ.

03410. Med stickad bas och 3/4-beläggning för högre andningsförmåga.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Våtgrepp	Mycket god
Material beläggning	Nitril
Fingertoppskänsla	Måttlig
Passform	God

DMF-fri	ja
Handskstorlek	9
Värmskydd	Saknas
Oljegrepp	Måttlig
silikonfri	ja
Andningsförmåga	Måttlig
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
EN 388	4221X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Färg	blå/naturfärgad
vikt	40,8 g
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar