

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-920, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094385 8
GTIN	10076490489400
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip Technologie™: Mikroskopiskt små kanaler i nitrilbeläggningen leder bort oljan från kontaktytan och säkerställer ett säkert grepp. Lämpar sig särskilt för metalltillverkning, allmänt verkstads- och maskinunderhåll.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

DMF-fri	nej
Andningsförmåga	God
Handskstorlek	8
Värmskydd	Saknas
Våtgrepp	God

Fingertoppskänsla	God
Oljegrepp	Mycket god
silikonfri	nej
Passform	Mycket god
Material beläggning	Nitril
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	246 mm
Färg	blå
vikt	25 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Produktslag	Universalhandskar