

## Påbyggnadsställ för hyllplan, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/1000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	990514 3000/1000
GTIN	4004514222398
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

**Last per fält:** vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

#### Beskrivning:

#### Påbyggnadsmått:

**Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

#### Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

#### leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

#### OBS!:

- Klämfötter ingår i leveransen.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

## Teknisk beskrivning

Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Antal profilram	1
antal hyllor	7
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1006 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Hyllplanets djup	800 mm
hyllställsdjup	800 mm
Hyllplan bredd	1000 mm
Maximal fältlast	1600 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Golvhyllställ

## Tillbehör

Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 500X800 mm	990581 500X800
Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 200X800 mm	990581 200X800
Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 300X800 mm	990581 300X800
Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 400X800 mm	990581 400X800
Hyllplan, förzinkat, 150 kg bärförmåga bredd×djup 1000X800 mm	990580 1000X800

Klämfot

990852