

Honeywell**Handske, par Polytril™ Top, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094440 10
GTIN	3603835500201
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Polytril™ Top. Handske med **beläggning helt i nitril över handleden** för krävande arbete i blöta och oljiga miljöer. De mycket mörka färgerna gör handskarna okänsliga för smuts. Lämpar sig speciellt väl för monteringsarbeten i oljig miljö, arbete utomhus vid fuktiga förhållanden, byggnadsindustri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Värmskydd	Saknas
Passform	God
Våtgrepp	Mycket god
Andningsförmåga	Saknas
Fingertoppskänsla	God

Material beläggning	Nitril
Handskstorlek	10
DMF-fri	nej
tillverkarens beteckning	Polytril Top
Oljegyrep	Mycket god
Serie	Polytril™
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	10
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4121X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	Nitril
Beläggningssvariant	Full beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Längd	230 - 270 mm
Färg	svart
vikt	50-70 g
Stickningsteknik	13G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar