


## Kragarmsställ, tvåsidigt, Djup 2×600 mm, Hyllställsbredd: 3750mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 991718 3750   |
| GTIN         | 2050001760685 |
| Artikelklass | 960           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Stativ i IPE-profiler, IPE 120, varmvalsade. Kragarmar i förskruvad IPE-profil. Fastsvetsad rullspärr. Kragarmar för instickbar rullspärr på begäran.

#### Beskrivning:

#### Uppbyggnadsmått:

Antal fält x axelmått + 1 stativbredd (64 mm).

Djup totalt = nominellt djup + 120 mm för stativ resp. stativfot (gäller för en- och tvåsidiga hyllställ).

#### leveransinnehåll:

Alla hyllställ inklusive horisontalförbindningar och krysstag samt förankringar för tung last för golvförankring.

#### Lackering:

Stativ RAL 5010 gentianablå, kragarmar RAL 2004 orange.

#### OBS!:

- **Som standard levereras även följande mått: Höjd 2000 / 3000 / 3500 mm. Djup 750 mm. Bredd 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmsställ med avvikande mått och bärförmåga på begäran.**
- **Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

### Teknisk beskrivning

|   |                        |
|---|------------------------|
| Axelmått = fackbredd                    | 1250 mm                |
| Hyllhöjd                                | 2500 mm                |
| antal hyllställsstativ                  | 4                      |
| antal hyllställsfält                    | 3                      |
| Hyllställsbredd                         | 3750 mm                |
| påbyggnadsmått                          | 3814 mm                |
| Antal nivåer                            | 10                     |
| antal kragarmar, tvåsidigt              | 32                     |
| Kragarmens bärförmåga                   | 400 kg                 |
| Kragarmshyllställets höjd               | 2500 mm                |
| Höjdinställning i raster                | 100 mm                 |
| Monteringsutförande                     | fastskruvade kragarmar |
| Kragarmens djup                         | 400-600 mm             |
| Färgval                                 | RAL 5010, 2004         |
| Produktnamnsattribut                    | Djup 2x600 mm          |
| Dubbelsidigt djup                       | 600 mm                 |
| bärförmåga per arm                      | 400 kg                 |
| bärförmåga per stativ inklusive fotnivå | 4000 kg                |
| Produktslag                             | Kragarmhyllställ       |