

**Garant**

**Påbyggnadsställ för tung last, med 1 stolpram, effektivt djup 1350 mm, höjd: 2000mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	993010 2000
GTIN	4045197521866
Artikelklass	91W

**Beskrivning****Utförande:**

Stolpram av 100 mm bred C-profil. Med infästningshål i 50 mm raster för inhängning av utdragshyllor. Med låstång (utdragsspärr), topphylla och bakvägg (fyrdelad för storlek 2000, femdelad för storlek 2500).

**Användningsdata:**

För inredning med utdragshyllor nr 993101, 993111 samt med sidovägg nr 993260; 993270, slagdörrar nr 993321; 993331 och elektrisk jalousi nr 993310 – 993316.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

- **Av säkerhetsskäl måste hyllstället vid bottenplattorna förankras i golvet med lämpliga fästelement.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.**

**Teknisk beskrivning**

maximal utrustning med utdragshylla/hyllplan	3
--	---

effektiv höjd	1890 mm
fältlast (separat fält)	4000 kg
topphylla bärförmåga	500 kg
höjd	2000 mm
Materialtjocklek	2 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	4000 kg
Lådudrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	effektivt djup 1350 mm
Bredd	1020 mm
Djup	1370 mm
invändig bredd	920 mm
effektivt djup	1350 mm
Lagring av pallar	Lagring av pallar på längden
Produktslag	Hyllställ för tung last