

**Garant****Bänkskruvstycke, backbredd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967100 140
GTIN	4045197694171
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

**Förklaringstext:**

Fallskyddsskivor

Graverad mätskala.

Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor – mycket lätt gång.

Kraftiga rörspännbackar.

**Fördel:**

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdinställare, se nr 967520.

**Teknisk beskrivning**

Material	Stål, sänksmitt
vikt	19 kg
spännvidd	200 mm
spänn djup	95 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	1 – 2.3/4 tum
backbredd	140 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Spännsystem med svängbar back backbredd 140 mm	967150 140
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Fäll- och höjdinställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 140 mm	967565 140
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 140	967140 140
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Höjdjusterare för skruvstycke nr 967100 / 7 110 passar till skruvstycke storlek 140	967520 140